



1 *La solución única para lentes rígidas y gaspermeables*

2 *Indicada para los usuarios más exigentes y los que necesitan mayor limpieza*



Sistema de limpieza y desinfección en un paso

Datos técnicos:

Es una fórmula compuesta por:

- Cloruro Sódico: que aporta la osmolaridad necesaria.
- Borax/Bórico: equilibra el pH de la solución, para que sea acorde con el pH del ojo.
- Poloxamer: es el agente surfactante que limpia la lente.
- Polihexanida: desinfectante antimicrobiano en la proporción mínima asegurada.
- PVP 90: agente lubricante.
- EDTA: ayuda a la eliminación de depósitos de calcio.

El uso de un surfactante no iónico hace que la solución sea suave con la superficie de la lente de contacto, esto hace que esté especialmente recomendada para lentes GP fabricadas con materiales de alto DK que podrían dañarse con otros limpiadores.

Los usuarios de lentes gp pueden limpiar, desinfectar, aclarar, humectar y conservar sus lentes con una única solución.

La combinación entre HPMC y PVP incrementa el confort ocular de modo que las lentes pueden llevarse durante más horas.

La acción del poloxamer proporciona una extraordinaria limpieza que, añadida a sus propiedades antiadhesivas, previene la deposición de microorganismos, incrementando la protección contra infecciones.